

納入仕様書

品名：小便器内蔵形センサ 再生キット

リ ボ ー ン ゼット
『REBORN Z 』

品番：

AC 式		電池式	
RZ-505/802		RZ-505D/802D	
RZ-506		RZ-506D	
RZ-507/807		RZ-507D/807D	
RZ-301/401		RZ-301D/401D	
RZ-102	●	RZ-102D	

改定版数：00 版

改定日：2024 年 02 月 05 日


製造元 株式会社 バイタル
長野県佐久市平賀 900
TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626

承認	確認	作成


仕 様

型 式	RZ-505/802 RZ-506 RZ-507/807 RZ-301/401 RZ-102 RZ-102D RZ-505D/802D RZ-506D RZ-507D/807D RZ-301D/401D
基 本 機 能	セ ン サ 感 知 1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しな く なる と 本 洗 浄 時 間 洗 浄 を 行 う
電 源	AC 式 待機時:1W 以下 動作時:7W 以下 電池式 単 3 アルカリ電池 4 本 約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回／日、前洗浄「無」で使 用時)
環 境	使用温度範囲 1～40℃ 使用水温範囲 1～40℃ 使用湿度範囲 90%RH 以下
セ ン サ 機 能	方 式 近赤外線反射型 感知距離設定 400 mm・600 mm (A3 白紙による) 切替え方式
電 磁 弁	方 式 パイロットキック式ダイヤフラム弁 使用圧力範囲 0.05～0.75MPa 耐 圧 性 能 1.75MPa 1 分間 使 用 流 体 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
洗 浄 機 能	前 洗 浄 機 能 有 (2 秒) ・ 無 し 切 替 え 方 式 本 洗 浄 機 能 4 秒・6 秒・9 秒・12 秒 切 替 え 方 式 (洗浄待機時間 8 秒以上) 手動洗浄機能 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄
※太字は工場出荷設定	
告 知 機 能	電池残量警告 所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。 異 常 警 告 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異 常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。 異常回避 (障害物の除去など) により復旧 セ ン サ 反 応 センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)
その他の機能	保守洗浄機能 最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 凍結防止機能 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄
コンポーネント	外 観 図 添付図参照


付属品






止水プラグ



プレート



コンセント



電磁弁ユニット

TOTO製 対象品番
TES102PUR

					重 量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)			品 名 (PARTS NAME)	
					--- Kgw	PI34			RZ-102	
					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)			使用機種 (PARTS NO.)	
					NTS	N/A			REBORN Z	
					A4	材料処理 / 表面処理 (HET&SURFACE TREATMENT)			図 番 (DWG NO.)	
					三 角 法	N/A			PI34-0-0	
					THIRD ANGLE PROJECTION	承認 (APPROVED)		確認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)	
										
REV	注	記	日	付	担当	承認	DATA:2024.01.30			