

納入仕様書

品名：小便器内蔵形センサ 再生キット

リポーン ゼット
『REBORN Z』

品番：

AC 式		電池式	
RZ-505/802		RZ-505D/802D	
RZ-506		RZ-506D	
RZ-507/807		RZ-507D/807D	
RZ-301/401		RZ-301D/401D	
RZ-620		RZ-620D	
RZ-620J		RZ-620JD	
RZ-807R	●	RZ-807RD	

改定版数：01 版

改定日：2021 年 11 月 11 日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900


TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承認	確認	作成

仕 様

型 式	RZ-505/802 RZ-506 RZ-507/807 RZ-301/401 RZ-505D/802D RZ-506D RZ-507D/807D RZ-301D/401D RZ-620 RZ-620D RZ-620J RZ-620JD RZ-807R RZ-807RD
基 本 機 能	セ ン サ 感 知 1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しな く なる と 本 洗 浄 時 間 洗 浄 を 行 う
電 源	AC 式 待機時:1W 以下 動作時:7W 以下 電池式 単 3 アルカリ電池 4 本 約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回/日、前洗浄「無」で使用 時)
環 境	使用温度範囲 1～40℃ 使用水温範囲 1～40℃ 使用湿度範囲 90%RH 以下
セ ン サ 機 能	方 式 近赤外線反射型 感知距離設定 400 mm・ 600 mm (A3 白紙による) 切替え方式
電 磁 弁	方 式 パイロットキック式ダイヤフラム弁 使用圧力範囲 0.05～0.75MPa 耐 圧 性 能 1.75MPa 1 分間 使 用 流 体 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
洗 浄 機 能	前 洗 浄 機 能 有 り (2 秒) ・ 無 し 切 替 え 方 式 本 洗 浄 機 能 4 秒 ・6 秒・9 秒・12 秒 切 替 え 方 式 (洗浄待機時間 8 秒以上) 手動洗浄機能 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄
※ 太字 は工場出荷設定	
告 知 機 能	電池残量警告 所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。 異 常 警 告 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異 常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。 異常回避 (障害物の除去など) により復旧 セ ン サ 反 応 センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)
その他の機能	保守洗浄機能 最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 凍結防止機能 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄
コンポーネント	外 観 図 添付図参照



INAX製 対象品番
AWU-807R

					重 量 (WEIGHT)	部 品 番 号 (PRODUCT PARTS NUMBER)			品 名 (PARTS NAME)		
8					--- Kgw	P1320			RZ-807R		
7					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)			使用機種 (PARTS NO.)		
6					NTS	N/A			RZ-807R		
5					A4	材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT)			図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)	
4					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	N/A			P1320-0-0	NEW	
3						承 認 (APPROVED)	確 認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)			
2					 土屋 開発	 土屋 開発	 近藤 開発				
1											
REV	注	記	日	付	担当	承認	DATA:2020.08.26				