

かんたん自動化 → 【非接触 / 感染予防】

連続吐水ボタン → 【多用途 / 便利】



## HS-72

- ◆シンクや壁付用の横型自動水栓
- ◆用途や環境に応じて選べるバリエーション (裏面参照)
- ◆電池寿命約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で、100 回/日の場合)
- ◆簡単設置、約 3 分で設置可能 (写真の自在水栓と同タイプの場合)
- ◆オートストップ時間を任意に設定可能 (手動吐水の場合)



万能ホーム水栓も  
約 3 分で自動に!

乾電池式デルマンシリーズは全機種、

# 電池寿命約 10 年です。

# 【 選べるバリエーション 】

①サイズ ②接続方向 ③吐水タイプ の各要素を選び、型式を決定します。



## ①サイズ

流入口～吐水口（芯）の長さ

**S** サイズ = 90 mm

**M** サイズ = 120 mm

**L** サイズ = 170 mm



上付け（接続方向が上）



下付け（接続方向が下）

## ②接続方向

**Top** = 上付け（接続方向が上）

**Under** = 下付け（接続方向が下）



整流タイプ



泡沫タイプ  
（約 3.5 l/m）



シャワータイプ  
（約 1.9 l/m）

## ③吐水タイプ

type-**N** = 整流タイプ  
（ハンドルで流量調整）

type-**H** = 泡沫タイプ  
（約 3.5 l/m）※水圧による

type-**S** = シャワータイプ  
（約 1.9 l/m）※水圧による

## 【型式一覧】

①サイズ	②接続方向	③吐水タイプ	型 式
<b>S</b> サイズ (90 mm)	Top (上付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 STN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 STH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 STS</b>
	Under (下付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 SUN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 SUH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 SUS</b>
<b>M</b> サイズ (120 mm)	Top (上付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 MTN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 MTH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 MTS</b>
	Under (下付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 MUN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 MUH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 MUS</b>
<b>L</b> サイズ (170 mm)	Top (上付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 LTN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 LTH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 LTS</b>
	Under (下付け)	<b>N</b> (整流)	<b>HS-72 LUN</b>
		<b>H</b> (泡沫)	<b>HS-72 LUH</b>
		<b>S</b> (シャワー)	<b>HS-72 LUS</b>

万能ホーム水栓  
に最適

自在水栓に最適


横形自在水栓  
に最適

ご不明な場合は、画像を添えてメールにてお問い合わせください。

[info@vaital.co.jp](mailto:info@vaital.co.jp)

## 【仕様・図面】

品 名	自動水栓デルマン
品 番	HS-72
電 源	単3アルカリ電池4本
電池寿命	約10年(100回/日使用時)
接続ネジ寸法	W26山20
使用温度範囲	1℃～40℃
使用水温範囲	1℃～50℃
使用湿度範囲	90%RH以下
耐 圧	1.75MPa 1分間



## 【別売りオプション】



MX-HS  
サーモスタット混合栓



19 mm用  
アダプタ



L型ジョイント  
LJ-1

※混合栓仕様でお使いの場合は、サーモスタット混合栓（MX-HS）とのセットを推奨しております。

※逆流防止弁のない混合栓や先止め耐圧性のない混合栓へ接続してのご使用はできません。

※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。

※記載内容は、令和2年7月現在のものです。

お申込み・お問い合わせは・・・

●販売元

●製造元

株式会社 **バイタル**

〒385-0034 長野県佐久市平賀 900

TEL : 0267-62-4537 FAX : 0267-62-4626

E-mail [info@vaital.co.jp](mailto:info@vaital.co.jp)

デルマン

検索